

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 18mm**

Beställningsdata

Ordernummer	268468 18
GTIN	4045197470249
Artikelklass	21X

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.**Användningsdata:**

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).**Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

Teknisk beskrivning

Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nominell Ø D	18 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Skruvsats förvändskär	269028 34
Skaftlängd L _s	56 mm
Effektiv längd L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Utkragningslängd L _A	53 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 34	269028 34
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500