

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268468 26
GTIN	4045197470263
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	32 mm
Nominell $\varnothing D$	26 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 1305..
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Skruvsats förvändskär	269028 36
Skaftlängd L_s	60 mm
Effektiv längd L_1	58,5 mm
$\varnothing d_2$	40 mm

Utkragningslängd L _A	73 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Skruvsats förvändskär Typ 36	269028 36
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600