

**DCMT 070204, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	GK
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	K
Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Tolerans	M
Sort	CA315
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning

Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning