

**DC.T 11T308, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA315
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Primäranvändning	K
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	GK
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning