

Garant**SCMT 09T304, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7120-1
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning