

**Garant****SCMT 120404, Sort: HB7120-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

SCMT 120404 HB7120-1 Hörnradie: 0,4 mm  
Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 290 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	VS
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning