

**DC.T 11T304, Sort: CA315****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260490 CA315 |
| GTIN | 4960664798674 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| ISO-kod vändskär | DCMT 11T304 |
| Hörnradi | 0,4 mm |
| Tolerans | M |
| Beläggning | belagd |
| Antal byten/skär | 2 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 230 m/min |
| Sort | CA315 |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| spån-brytare | GK |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 3 mm |

| | |
|------------------|------------------------|
| Primäranvändning | K |
| Skärmaterial | HM |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |