

**CCMT 060202 Wiper, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 060202 Wiper PR1725 Sort: PR1725
spån-brytare: WP
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	WP
Skärmaterial	HM
Tolerans	M

Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Sort	PR1725
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Sekundär användning	P
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning