

**CC.T 09T302, Sort: PR1725**

Beställningsdata

Ordernummer	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 09T302 PR1725 Sort: PR1725
spån-brytare: MFP-SKS
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Antal byten/skär	2
Sekundär användning	P
Skärmaterial	HM
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	PR1725
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Primäranvändning	M
Tolerans	G
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
spån-brytare	MFP-SKS
Produktslag	Vändskär för svarvning