

**Garant****SC.T 09T304, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SC.T 09T304 HB7120-1 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7120-1

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning