

Garant**TC.T 16T304, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning