

**Garant****TCMT 16T308, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning