

**DC.T 070202, Sort: PR1725**

## Beställningsdata

Ordernummer	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Sekundär användning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tolerans	G
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	50 - 150 m/min
spån-brytare	MFP-SKS

Sort	PR1725
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning