

Garant**VBMT 110304, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 110304 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning