

**CCMT 060202 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CCMT 060202 Wiper CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: WP

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	WP
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,2 mm

Beläggning	belagd
Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Sort	CA025P
Primäranvändning	P
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning