

**CCMT 09T308, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CCMT 09T308 CA025P Sort: CA025P  
spån-brytare: HQ  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	CA025P
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	HQ
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	HM

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Tolerans	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning