

**Garant****VC.T 160404, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VC.T 160404 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Sort	HB7120-1
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning