

**CC.T 09T302, Sort: CA025P**

Beställningsdata

Ordernummer	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Artikelklass	25E

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Sort	CA025P
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min

spån-brytare

HQ

Produktlag

Vändskär för svarvning