

**CCMT 09T302, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CCMT 09T302 CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: GK

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 3 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	belagd
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm

Antal byten/skär	2
spån-brytare	GK
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,2 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Sort	CA025P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning