

Garant**CC.T 060204, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260052 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197818959 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CC.T 060204 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Tolerans: MF
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 70 - 260 m/min |
| spån-brytare | VS |
| Sort | HB7140-1 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Primäranvändning | M |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CCMT 060204 |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | MF |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |