

**Garant****"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268468 8
GTIN	4045197470201
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

**Användningsdata:**

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

**OBS!:**

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Nominell Ø D	8 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0401..
Skrivsats förvändskär	269028 30
Håldiameter tolerans D	0/+0,22 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	38 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d <sub>2</sub>	12 mm

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	22,5 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skruvsats förvändskär Typ 30	269028 30
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200