

**CCMT 09T308 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 09T308 Wiper CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: WP

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	CA025P
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	P
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning