

Garant**CCMT 120408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Artikelklass	21G

Beskrivning

CCMT 120408 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Tolerans: MF
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	VS

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning