

**CC.T 09T304, Sort: CA025P**

## Beställningsdata

Ordernummer	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Artikelklass	25E

## Beskrivning

CC.T 09T304 CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: GK

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 3 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
Sort	CA025P
Tolerans	M
Beläggning	belagd

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
spån-brytare	GK
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning