

Garant
CC.T 060202, Sort: HB7140-1


Beställningsdata

Ordernummer	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 060202 HB7140-1 Sort: HB7140-1
 spån-brytare: VM
 Tolerans: M
 Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
 Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Sort	HB7140-1
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Primäranvändning	M

Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning