

**DCMX 11T304 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260388 CA025P |
| GTIN | 4960664878482 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Matning f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Antal byten/skär | 2 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 80 - 330 m/min |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Sort | CA025P |
| Beläggning | belagd |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Tolerans | M |
| Skärmaterial | VHM |
| spån-brytare | WP |
| Hörnradie | 0,4 mm |

| | |
|------------------|------------------------|
| Primäranvändning | P |
| ISO-kod vändskär | DCMT 070204 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |