

**DC.T 11T304, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 11T304 CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: HQ

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Tolerans	M
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	belagd
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	HQ
Sort	CA025P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning