

**Garant****CC.T 09T302, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260148 HB7140-1
GTIN	4045197819031
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 09T302 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning