

**DCMT 070202, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Tolerans	M
Sort	CA025P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
ISO-kod vändskär	DCMT070202
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
spån-brytare	GK

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning