

**VBMT 160404, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 160404 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Antal byten/skär	2
spån-brytare	HQ
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Skärförhållande	snitt intermittent

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	HM
Sort	CA025P
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning