

**DC.T 11T304, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
ISO-kod vändskär	DCMT11T304
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA025P
spån-brytare	GK
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	belagd

Tolerans	M
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning