

**VBMT 110308, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 110308 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA025P
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Antal byten/skär	2
spån-brytare	HQ
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	P
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	VBMT 110308
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning