

Garant**TCMT 110208, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Artikelklass	21G

Beskrivning

TCMT 110208 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Sort	HB7140-1
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VS
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110208
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning