

**VBMT 160408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

VBMT 160408 CA025P Sort: CA025P  
spån-brytare: HQ  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	HQ
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Beläggning	belagd

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning