


**DC.T 070202, Sort: PDL010**

## Beställningsdata

Ordernummer	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Artikelklass	25E

## Beskrivning

DC.T 070202 PDL010 Sort: PDL010  
spån-brytare: AP  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Hörnradie	0,2 mm
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	DCGT070202
spån-brytare	AP
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	G
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 400 m/min
Primäranvändning	N
Skärmaterial	HM
Sort	PDL010
Produktslag	Vändskär för svarvning