

Garant**VBMT 110302, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 110302 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-1
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110302
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning