


**CC.T 09T304, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	260097 PDL010
GTIN	4960664882472
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 09T304 PDL010 Sort: PDL010
spån-brytare: AP
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
spån-brytare	AP
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tolerans	G
Beläggning	belagd

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 400 m/min
Primäranvändning	N
Sort	PDL010
Produktslag	Vändskär för svarvning