


**WN.G 080408, Sort: PDL010**

## Beställningsdata

Ordernummer	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Primäranvändning	N
Tolerans	G
Beläggning	belagd
spån-brytare	AH
Sort	PDL010
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 - 600 m/min
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	HM

Skärdjup $a_p$	1 - 3,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning