

**Garant****VC.T 160402, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	261370 HB7140-1
GTIN	4045197819475
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VCMT 160402 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160402
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning