

metabo**Dubbelslipmaskin 400 V, Typ: DSD200P****Beställningsdata**

Ordernummer	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelslipmaskin för slipning, skärpning, avgradning och, om en ståltrådsborste används, även avrostning av stål och metaller. Den integrerade LED-lampan lyser upp arbetsområdet optimalt. Maximal jämnhet och lång livslängd på skivorna möjliggörs av de högkvalitativa monteringsflänsarna.

- **Arbetsstyckesstöd som kan justeras utan verktyg.**
- **Dubbelslipmaskin med trefasmotor med särskilt högt vridmoment som är lämplig för höga belastningar.**
- **Dubbelsidig sugkoppling, lämplig för vanliga anslutningshylsor.**
- **Stort, tiltbart verktygsstöd med praktisk V-spår för slipning av svetsnålar.**
- **För slipning, skärning, avgradning och avrostning av stål och metaller.**
- **Lämplig för användning av rundborstar med ståltråd för rostborttagning.**
- **Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.**
- **Låg ljudnivå, låg vibration, underhållsfri induktionsmotor.**
- **Maximal jämnhet och lång livslängd för skivorna tack vare högkvalitativa monteringsflänsar.**
- **Återstartskydd: Förhindrar oavsiktlig start efter strömavbrott.**

leveransinnehåll:

Inkluderar normalkorund-slipskivor 36 P och 60 N, gnistskyddsglasögon, arbetsstyckesstöd och sexkantsnycklar.

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	750 W
slipskivans hål-Ø H	32 mm
vikt	17,8 kg
slipskivans tjocklek T	25 mm
maximalt varvtal:	2980 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	DSD 200 Plus
slipskivans Ø D	200 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
kabellängd	1,8 m
effekt	400 V
Produktslag	Dubbelslipmaskin