

Garant**VC.T 160404, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261372 HB7140-1
GTIN	4045197819482
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160404 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Hörnradi	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning