

metabo**Kombi-bandslipmaskin 230 V, Typ: BS200P****Beställningsdata**

Ordernummer	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelslipmaskin för slipning, skärpning, avgradning och, om en ståltrådsborste används, även avrostning av stål och metaller. Den integrerade LED-lampan lyser upp arbetsområdet optimalt. Maximal jämnhet och lång livslängd på skivorna möjliggörs av de högkvalitativa monteringsflänsarna.

· Arbetsstyckesstöd som kan justeras utan verktyg.

Den universella kombinerade bandslipmaskinen med slipband och slipskiva är idealisk för arbete på trä och metall.

- **Stor sliparm som kan lutas kontinuerligt 90 grader för två vanliga slipbandslängder.**
- **Verktyslös tiltjustering av bandsliparmen.**
- **Sugkoppling på bandsliparmen, lämplig för vanliga anslutningshylsor.**
- **Lämplig för användning av rundborstar med ståltråd för rostborttagning.**
- **Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.**
- **Flexibelt arbete på den stora slipytan eller alternativt på avrundningen av sliparmen.**
- **Sugkoppling på bandsliparmen, lämplig för vanliga anslutningshylsor.**
- **Gummidrivhjul i sliparmen med spår för snabb värmeavledning.**
- **Snabbt, verktyslös byte av slipbanden efter öppning av lock.**
- **Maximal jämnhet och lång livslängd för skivorna tack vare högkvalitativa monteringsflänsar.**

leveransinnehåll:

Med normalkorund-slipskiva 60 N, vävt slipband K 60, gnistskyddsglas, arbetsstyckesstöd och insexnyckel.

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	600 W
vikt	16,9 kg
tillverkarens beteckning	BS 200 Plus
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	2980 min ⁻¹
kabellängd	1,8 m
Slipbandets längd	1000 mm
Slipbandets längd	1020 mm
Slipbandets bredd	50 mm
slipskivans Ø D	200 mm
slipskivans hål-Ø H	32 mm
slipskivans tjocklek T	25 mm
effekt	230 V
Produktslag	Bandslipar