

RIHETEC

Kylvätskemunstycke SmartKD med kulanslutning, Typ × rörlängd: 15X70**Beställningsdata**

Ordernummer	319478 15X70
GTIN	4260711110542
Artikelklass	33C

Beskrivning**Utförande:**

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.

Kula i rostfritt stål i kombination med ett flexibelt kompositrör. Fästsättning av röret med en överfallsmutter.

CNC kylvätskemunstycke med Smartrör – med SmartKD slipper du ställtider och säkerställer optimal kylning av verktygets egg. SmartKD passar in i många VDI- och BMT-fästen från olika tyska och internationella tillverkare. Lämplig för tryck från 6 till 10 bar.

Fördel:

- **Snabbt och enkelt montage.**
- **Kula i rostfritt stål.**
- **Flexibelt utbytbart Smartrör.**
- **Exakt stark kylvätskestråle.**

Användningsdata:

För in kylvätskemunstycket i kylvätskans hål och rikta sedan in röret mot eggen.

OBS!:

Se 319476 eller 319477 för passande gängadapttrar och förlängningsstänger.

Teknisk beskrivning

kul-Ø	15 mm
Längd munstycke	70 mm
Utförande	Klotformat huvud
Typ	SmartKD
Rörgenomföringsdiameter	4 mm
Invändig	ja

Produktlag

Kylvätskemunstycke