

**Hörnfräs 90° MEC17, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 160/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppor medger ytterst stora skärdjup.

Litet antal skär.

**OBS!:**

Utan invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	160 mm
totallängd $L_{tot}$	63 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	15,7 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
FästhålsØ	40 mm
Antal skär Z	12

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,09 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	151,6 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	313 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------