

Garant**WCHX 10T308, Typ: SM****Beställningsdata**

Ordernummer	268494 SM
GTIN	4045197470966
Artikelklass	21K

Beskrivning**Passar till:**

Borrverktyg nr 268463–268468, storlek 20.

passande till verktygsdiameter D_c : 20 mm

Sort: HB7120

Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 220 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 110 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
Typ	SM
Skärhastighet v_c sekundär användning	110 - 140 m/min
Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 220 m/min
Sort	HB7120
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	WCHX 10T308
Antal byten/skär	3
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning