

metabo**Vinkelslipmaskiner, Typ: WEV15-125****Beställningsdata**

Ordernummer	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Du definierar gränsen – inte din maskin.**

Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för varje krav och varje applikation. Robust, **genomdragsstark vinkelslipmaskin** och hastighetskontroll gör att arbetet kommer snabbt framåt.

- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Växelhuset kan roteras i steg om 90 grader för vänsterhandsmanövrering eller för fränkoppling.**
- **Konstant varvtal under belastning.**
- **Högsta möjliga livslängd vid extrema tillämpningar: robust, genomdragsstark vinkelslipmaskin med hastighetskontroll och högsta effekttäthet i sin klass gör att arbetet kommer snabbt framåt.**
- **Längre livslängd, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd, upp till 20 % mer överbelastningskapacitet och 50 % mer vridmoment.**
- **Verktogsfri, snabb skivväxling med en knapptryckning med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Extra handtag Metabo VibraTech (MVT) med låga vibrationer.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningsats, extra handtag och nyckel för tvåhåls låsmuttrar.

Teknisk beskrivning

vikt	2,5 kg
anmärkning	Snabbytessystem
anslutningsgänga	M14
Återstartspärr	ja
tillverkarens beteckning	WEV 15-125 Quick
kabellängd	4 m
Mjukstart	ja
maximal skiv-Ø	125 mm
effektförbrukning	1550 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Tomgångsvarvtal	2800 - 11000 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner