

metabo**Akkumulator-vinkelslip med akkumulator, Typ: WBLTX15125****Beställningsdata**

Ordernummer	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Borstlös 18 V-vinkelslip, extremt kraftfull men ändå mycket användarvänlig.

- **Batteriet kan roteras i steg om 90 grader.**
- **Snabbt bromssystem och säkerhetskoppling.**
- **M-Quick-system för verktygsfri skivbyte.**
- **Borstlös, sladdlös vinkelslipmaskin av den nya generationen: den starkaste i sin klass, lika stark som ett 1500-watts nätaggreat.**
- **Underhållsfri borstlös motor med högsta effektivitet och maximal användarvänlighet.**
- **Snabbt bromssystem för maximalt användarskydd: Skivan stannar inom 1,5 sekunder efter avstängning.**
- **M-Quick-system för verktygsfria skivbyten med en knapptryckning.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Batteripaketet kan roteras i steg om 90 grader för bästa ergonomi i alla arbetslägen.**
- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras till den lägsta nivån på marknaden – för maximalt användarskydd.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Avtagbart dammfilter som skyddar motorn från grova partiklar.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av akkumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive ackumulator, laddare och metaBOX. Inkluderar skyddskåpa, stödfäns, M-Quick-spännmutter, extra handtag Metabo VibraTech (MVT), dammskyddsfilter och 2 st LiHD-batterier.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
överbelastningsskydd	ja
Kickbackstopp	ja
förpackning	Metabox
batterikapacitet	5,5 Ah
motorkonstruktion	borstlös
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	10000 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	7,1 m/s ²
Dödmanskoppling	nej
Vikt utan batteri	2 kg
Mjukstart	ja
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
vikt	3 kg
maximal skiv-Ø	125 mm
vikt inklusive batteri	3 kg
Återstartspärr	ja
Antal ingående batterier	2
Batterispänning	18 V
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55
BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2