

## Metallplanfräs, Typ: PFM17



### Beställningsdata

Ordernummer	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Artikelklass	03D

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Snabb, ren borttagning av svetsloppor i ett steg med den nyutvecklade metallplanfräsen.**
- **Planfräsning producerar små metallspån (inget metalledamm som är hälsofarligt).**
- **One touch-styrenhet: Patenterad, verktygslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm.**
- **Klar för användning på några sekunder tack vare den verktygsfria magnetiska styrskenan (50 cm lång, utbyggbar).**
- **Enkelt och bekvämt byte av skär på fräshuvudet.**
- **Slimmat greppområde och stort, verktygsfritt justerbart handtag för säker, jämn styrning.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fullvågselektronik med ställhjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last.**
- **Elektroniskt mjukstartsskydd och återstartskydd.**
- **Med metaBOX, den intelligenta lösningen för transport och lagring.**

#### leveransinnehåll:

- **Magnetisk styrskena (50 cm lång)**
- **3 Universell vändskär i hårdmetall**
- **Bygelhandtag**
- **Skruvmejsel för Torx-skruvar 15**
- **Skruvmejsel SW 4 med T-handtag**
- **U-nyckel SW 10**
- **metaBOX 280 I**

### Teknisk beskrivning

Graderad inställning av fräsdjup	0,1 mm
Återstartspärr	ja
axeffekt	970 W
maximala vibrationer enligt EN	4,1 m/s <sup>2</sup>
Ljudeffektnivå (LwA)	102 dB(A)
effekt	1700 W
Tomgångsvarvtal	8000 - 12600 min <sup>-1</sup>
ljudtrycknivå	91 dB(A)
förpackning	Metabox
Strömbrytare	ja
märkspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	4,6 kg
kabellängd	3,6 m
Mjukstart	ja
Produktslag	Fräs