

**APKT 1604 PDER, HBM025, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Artikelklass	22A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Typ	UNI
ISO-kod vändskär	APKT 1604 PDER
Sort	HBM025
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,76 mm
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	220 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	290 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	1101 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	150 m/min	M
GG(G)	begränsat lämplig	150 m/min	K
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		