

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273758 16/2
GTIN	4045197584021
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

**Teknisk beskrivning**

Stickdjup $t_{\max}$	14 mm
Huvudängd $L_1$	31,5 mm
Funktionsbredd $L_4$	16 mm
Skrubar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	2 mm
totallängd L	100 mm
Skaftbredd b	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor  
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Kläm-skruv Typ 5

279815 5

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd  
50 mm

659874 50

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600